



Snittapforlænger med IK, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338435 6
GTIN	4067263110354
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Til nom. gevind- \varnothing d_1 DIN 374/376	M11
Forlænger L_2	60 mm
Forlænger \varnothing D_4	13 mm
Forlænger K_2	6,2 mm
Forlænger \varnothing D_3	8 mm
Til indspændingslængde l_1	30 mm
Til nom. gevind- \varnothing d_1 DIN 371	M8
Til firkant K_1	6,2 mm

Til gevindskæft-Ø d ₂	8 mm
Forlænger L ₃	130 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Forlænger