



Snittapforlænger med IK, Type: 8L



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	338435 8L
GTIN	4067263110408
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

- Lang hhv. ekstra lang version.
- Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
- Overførslen af momentet sker via firkanten.
- Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængerens kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Forlænger $\varnothing D_4$	15 mm
Til gevindskæft- $\varnothing d_2$	10 mm
Til indspændingslængde l_1	33 mm
Forlænger L_2	80 mm
Til firkant K_1	8 mm
Forlænger K_2	8 mm
Til nom. gevind- $\varnothing d_1$ DIN 371	M10
Forlænger $\varnothing D_3$	10 mm

Forlænger L ₃	230 mm
Indvendig køling	ja
Produkttype	Forlænger