

**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK6440, Betegnelse, type W29: 42-000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236791 42-000
GTIN	4047109226685
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Bemærk:**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: ST900

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 080404

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,16 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	42-000
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,16 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 080404
Type	BK6440
Type	ST900
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

