

Garant**Adapter, HSK-A 100, ABS® Ø d: 63mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	238520 63
GTIN	4067263111054
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

- Holder afbalanceret til Q 6,3 ved 10000 1/min.
- Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Norm:**DIN 69893****Bemærk:**

Yderligere holdere med ABS®-integration på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde A	80 mm
Fremspringslængde L ₁	51 mm
ABS® Ø d	63 mm
Adapter	HSK-A 100
Skaft	ABS
Holder-standard	DIN 69893
Indvendig køling	ja
Udv. Ø d ₁	100 mm

Produkttype

ABS-holder