

**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W29: 10-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236840 10-010
GTIN	4047109178113
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse****Passer til :**

nr. 236630; 236635; 236650

**Bemærk:****De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: ST1400

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 030204

Tilspænding  $f$  i stål  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,08 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	10-010
Tilspænding $f$ i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 030204
Type	BK8425
Type	ST1400
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

