

**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK72, Betegnelse, type W29: 18-010****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236830 18-010
GTIN	4047109036413
Artikelklasse	24T

**Beskrivelse****Passer til :**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Bemærk:****De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: ST1400

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 040304

Tilspænding  $f$  i stål  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,13 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	18-010
Tilspænding $f$ i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 040304
Type	BK72
Type	ST1400
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

