

**Garant****Vario plus Eco Y-skærholder, højre, Stikbredde W: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	274540 3
GTIN	4067263112440
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til afstikning af aksler med en maks. diameter på 90 mm.

**Passer til:**

Vario plus Eco holder nr. 274530; 274500; 274503.

**Advarsel:**

Uden montageskruer (leveres med klemholderne).

**Teknisk beskrivelse**

aksial stikning mulig	nej
Stikbredde W	3 mm
Maks. skæredybde $t_{maks}$	45 mm
Serie	Vario Plus Eco
Spændeskruer	279815 9
passende vendeskærsplatter	273656 – 273749

Samlet længde L	90,8 mm
X	47 mm
Y	28 mm
Y1	2 mm
X1	9 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Klemmeskrue Type 9	279815 9
--------------------	----------