

SIMTEK**simturn AX gevinddrejeindsats helprofil 60°, indvendig, højre, L2 = 15,2 mm,
Type: 6/M8**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	270665 6/M8
GTIN	2050002079274
Artikelklasse	24U

Beskrivelse

Udførelse:

Belægning: X800 (efterfølger til belægning GN39)

Versionen svarer til (ny klemning) det tidligere artikelnummer 240200.

Anvendelse:

Til fremstilling af metrisk indvendigt ISO-gevind.

Passer til:

Klemholder nr. 270531 – 270533 og 270539 – 270541.

Teknisk beskrivelse

S	0,7
f	2,95 mm
t	0,812 mm
Ø D	6 mm
Stigning	1,25 mm
Til boringer fra Ø D _{min}	6,2 mm
Produktnavnsegenskab	L ₂ = 15,2 mm
Produkttype	Skæreforsats til drejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
INOX < 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet		
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		