

Bæresele, violet 1000 kg, Nyttelængde: 2m**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	086240 2
GTIN	4049924500117
Artikelklasse	08Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

Anvendelse:

Til løft og flytning af komponenter.

Bemærk:

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde	2 m
Omfangslængde	4 m
Slingbredde	46 mm
Belastning enkelt direkte WLL	1000 kg
Belastning enkelt snøret WLL	1000 kg
Belastning dobbelt WLL op til 7°	2000 kg
Belastning dobbelt WLL 7° – 45°	1400 kg
Belastning dobbelt WLL 45° – 60°	1020 kg
Produkttype	Rundslynge