

Garant**Elektrikerskruetrækker til ligekærv, med 2K-Haptoprene-skaft SLIM-klinge, fuldisoleret, Skærbredde b: 4mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	662902 4
GTIN	4067263116301
Artikelklasse	61F

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag.

Ergonomisk formet **kraftskaft** med **Haptoprene**-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. **Klinge** i krom-vanadium-stål.

Med **SLIM-klinge** = reduceret klinge-/og isoleringsdiameter for dybtliggende skrue- og fjederelementer (**isolerings-Ø = klinge-Ø**)

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Teknisk beskrivelse

Klingelængde	100 mm
Hel længde	200 mm
Skærtykkelse a	0,8 mm
Elektrisk isolering	VDE 1000 V
Drivprofil	Ligekærvs-kruetrækker
Produkttype	Skrue-trækker

