

Garant**Topnøgle med 2K-Haptoprene-skaft isoleret, Nøglestørrelse: 8mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 622492 8 |
| GTIN | 4067263116417 |
| Artikelklasse | 61C |

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft og klinge **fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag. **Anvendelse:** Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Ergonomisk formet **kraftskaft** med **Haptoprene**-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder. **Klinge** i krom-vanadium-stål.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------|------------------|
| Hel længde | 236 mm |
| Klingelængde | 125 mm |
| Drivprofil | 6-kant-topnøgler |