

**TESA****TWIN-T20 nano displayenhed, Type: T20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	405570 T20
GTIN	2050002081154
Artikelklasse	45A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Displayenhed til måleværdier med let aflæselig 7-tommers farve-touchscreen. Mulighed for visning af 1 eller 2 målinger samtidigt via de 2 tilslutninger til induktive målefølere eller de to USB-indgange. 4 visningstilstande sikrer optimal aflæsning af resultaterne. TESA-målefølere registreres automatisk. Dynamisk måling sikret ved hjælp af rådataregistrering på 4300/sekund.

**Funktion:**

- **Grundformler (+A, -A, +B, -B og kombinationer af A og B).**
- **Dynamiske målinger (min., maks., maks.-min., gennemsnit osv.).**
- **Indstillelige tolerancer med OK/NOK-visning.**
- **Integreret funktion til klassificering (8 maks.).**
- **Dataudlæsning via RS232, USB eller Bluetooth®.**

**Teknisk beskrivelse**

Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Højde	119 mm
Bredde	190 mm
Display	155 × 87
Længde	112 mm
Energiforsyning	Med kabel

Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface