

**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK79, Betegnelse, type W29: 50-130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237050 50-130
GTIN	4047109036635
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

nr. 236685; 236686

Bemærk:**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Kan kun anvendes til højreskærende KOMET KUB® korthulsbor på grund af den specielle skærgeometri.

Type: INOX

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 100504

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,2 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	50-130
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,2 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 100504
Type	BK79
Type	INOX

Skæremateriale

HM

Produkttype

Vendeskærsplatte til boring