

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus ultralydsrensere Sonic Cleaner AL-D, alkalisk deemulgerende, Indhold: 200l



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	088015 200
GTIN	4067263116141
Artikelklasse	01L

Beskrivelse

Udførelse:

GARANT GreenPlus **ultralydsrensere** – den bedste performance med maksimal fleksibilitet. Arbejder du med komplekse emnegeometrier og følsomme overflader? Så er Sonic Cleaner-serien det helt rigtige til dig. Rengøringsserien fra GARANT GreenPlus omfatter alkaliske, syrebaserede og neutrale rengøringsmidler til forskellige materialer og anvendelsesområder. Afhængigt af kravene og tilsmudsningen kan de meget koncentrerede rengøringsmidler fortyndes og er allerede effektive ved stuetemperatur. Det sikrer optimal brug af midlet. Lang levetid sparer desuden tid og penge. Alle Sonic Cleaner-produkter er **biologisk nedbrydelige, fri for VOC og silikat og kræver ikke særlig mærkning**. På den måde sikres nem håndtering internt i virksomheden, beskyttelse af dine medarbejdere og miljøbeskyttelse. Sonic Cleaner AL-D, **alkalisk deemulgerende** rengøringskoncentrat til universelle ultralydsopgaver og ekstremt lange standtider med høj materialekompatibilitet.

Anvendelse:

Til ultralydsrensere.

Emulsioner, olier, fedtstoffer, trækfedt, korrosionsbeskyttelsesmiddel, slibestøv, sod, blæk, toner, lappe- og poleringsmidler.

Passer til:

Almindelige materialer som f.eks. jern og ikke-jernholdigt metal, glas, plast, keramik og gummi. Høj materialekompatibilitet - kontrollér på forhånd for følsomme overflader.

Teknisk beskrivelse

pH-værdi	10
Serie	GreenPlus
Blandingsforhold	3 - 10 %
Påfyldningsmængde, væske	200 l
Lagertemperatur	20 - 80 °C
Bæredygtighed	GARANT GreenPlus
Produktnavnsegenskab	alkalisk deemulgerende
Produkttype	Rengøringsmidler til rensning med ultralyd