

Garant**Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967100 / 7110, Passer til skruestik str.: 160/180****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	967520 160/180
GTIN	4067263116233
Artikelklasse	91J

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil og kraftig **smedegods-** / stålkonstruktion. Meget rolig gang og præcis føring gennem CNC-bearbejdede komponenter. Ekstremt kraftig fastspænding takket være speciel spændeanordning. En integreret gastrykfjeder sørger for vægtudligning ved højdeindstilling af skruestikken. Hurtig fastspænding i enhver ønsket stilling ved hjælp af **sikkerhedsspændearm**.

Fordel:

Skruestikken kan drejes 360° sammen med højdeindstillingsenheden **uden ekstra drejeplade**, så emnet kan anbringes i den ønskede arbejdsstilling. Ved alle højde- og drejeindstillinger skal sikkerhedsafstanden på 25 mm, der er angivet i DIN 31001, del 1, overholdes.

Anvendelse:

Til centimeternøjagtig tilpasning af skruestikken til den ideelle arbejdshøjde (særlig vigtigt på værksteder på uddannelsessteder).

Passer til:

Parallelskruestikker **GARANT nr. 967100; 967110**.

Leveringsomfang:

Inklusive alle monteringskruer til montering på filebænken.

Lakering:

Sølvgrå.

Teknisk beskrivelse

Indstilles vha. bordplade på filebænk	93 - 335 mm
Højdeindstillingsområde	242 mm
Passer til skruestik str.	160/180
Vægt	12,3 kg
Produkttype	Indstillingsenhed