

Skråhylde-basisreol, bredde 1300 mm, Dybde: 600mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990604 600
GTIN	4058255012718
Artikelklasse	96P

Beskrivelse**Udførelse:**

Skråhylde-/Kanbanreol, som kan bruges fra begge sider, er ideel til „First-in-first-out“-lagring, da lagervarerne kontinuerligt glider ned på de glatte galvaniserede hylder.

T-profilramme og hylde forzinkede. Kan leveres med en **maksimal hyldebelastning på 150 kg pr. hylde**. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse. Kan anvendes fra begge sider. **Belastning pr. enhed: 1300 kg.**

Opbygningsmål af basisreol: 1360 mm.

Horisontale adskillere kan flyttes i intervaller på 50 mm. Den forreste langsgående tværstang er 15 mm højere og forhindrer, at varen falder ud.

Beskrivelse:**Opstillingsmål:**

Basisreol: Nominel længde + 60mm

Påbygningsreol: Nominel længde + 6 mm

Rammedybde i alt: Nom. dybde + 36 mm

Anvendelse:

Opbevaring til kunststofbeholdere, gennemsigtige opbevaringskasser, papkasser og meget mere.

Leveringsomfang:

7 skråhylder med hver især 8 adskillere, 2 langsgående tværstænger, 2 sideføringer samt 1 lige afdækningshylde, inklusive klemfødder.

Bemærk:

- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Passende gulvforankring nr. 990854.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

Teknisk beskrivelse

Reoldybde	600 mm
Bredde	1360 mm
Reolbredde	1300 mm
Højde	2000 mm
Maks. belastning pr. enhed	1300 kg
Reolhøjde	2000 mm
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1360 mm
Dybde	636 mm
Kundemontering	ja
Antal hylder	7
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Hylde, tykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	Forzinket
Produktnavnsegenskab	bredde 1300 mm
Produkttype	Skråhyldereol