

Skråhylde-påbygningsreol, bredde 1300 mm, Dybde: 500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990606 500
GTIN	4058255012701
Artikelklasse	96P

Beskrivelse**Udførelse:**

Skråhylde-/Kanbanreol, som kan bruges fra begge sider, er ideel til „First-in-first-out“-lagring, da lagervarerne kontinuerligt glider ned på de glatte galvaniserede hylder.

T-profilramme og hylde forzinkede. Kan leveres med en **maksimal hyldebelastning på 150 kg pr. hylde**. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse. Kan anvendes fra begge sider. **Belastning pr. enhed: 1300 kg.**

Horisontale adskillere kan flyttes i intervaller på 50 mm. Den forreste langsgående tværstang er 15 mm højere og forhindrer, at varen falder ud.

Opstillingsmål, påbygningsreol: 1306 mm.

Beskrivelse:**Opstillingsmål:**

Basisreol: Nominel længde + 60mm

Påbygningsreol: Nominel længde + 6 mm

Rammedybde i alt: Nom. dybde + 36 mm

Anvendelse:

Opbevaring til kunststofbeholdere, gennemsigtige opbevaringskasser, papkasser og meget mere.

Leveringsomfang:

7 skråhylder med hver især 8 adskillere, 2 langsgående tværstænger, 2 sideføringer samt 1 lige afdækningshylde, inklusive klemfødder.

Bemærk:

- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Passende gulvforankring nr. 990854.**
- **Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.**

Teknisk beskrivelse

Højde	2000 mm
Kundemontering	ja
Reolbredde	1300 mm
Antal hylder	7
Reolhøjde	2000 mm
Dybde	536 mm
Reoldybde	500 mm
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde	1306 mm
Maks. belastning pr. enhed	1300 kg
Bredde	1306 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Hylde, tykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	Forzinket
Produktnavnsegenskab	bredde 1300 mm
Produkttype	Skråhyldereol

Tilbehør

Skråhylde, forzinket Dybde 500 mm	990612 500
-----------------------------------	------------