



## Enkel vinkelmåler med justerbar skinne, Gradbue-Ø×vinkelbenlængde: 150X300mm



### Bestillingsdata

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 453402 150X300 |
| GTIN                | 4067263117414  |
| Artikelklasse       | 42F            |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med længdejusterbar skinne; skinneende 45° affaset. Åben gradbue med inddeling 10 – 170°; aflæsning 1°. **Matforkromet skala.** Med låsemøtrik. Ikke hærdet.

### Teknisk beskrivelse

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Vinkelbenlængde | 300 mm            |
| Gradbue-Ø       | 150 mm            |
| Aflæsning       | 1 grader          |
| Fejlgrænse      | ±30 vinkelmin.    |
| Norm            | Fabriksstandard   |
| Måleværktøj     | analog            |
| Materiale       | Specialstål, INOX |
| Alle dele       | Hærdet            |
| Emballage       | Etui              |
| Kalibrering     | F3                |

Produkttype

Vinkelmåler

**Services**

KalibreringVinkelmåler / gradmåler Type GRAD

025810 GRAD