



Enkel vinkelmåler med justerbar skinne, Gradbue-Ø×vinkelbenlængde: 300X600mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	453402 300X600
GTIN	4067263117438
Artikelklasse	42F

Beskrivelse

Udførelse:

Med længdejusterbar skinne; skinneende 45° affaset. Åben gradbue med inddeling 10 – 170°; aflæsning 1°. **Matforkromet skala.** Med låsemøtrik. Ikke hærdet.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	1 grader
Vinkelbenlængde	600 mm
Fejlgrænse	±30 vinkelmin.
Gradbue-Ø	300 mm
Norm	Fabriksstandard
Måleværktøj	analog
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Etui
Kalibrering	F3

Produkttype

Vinkelmåler

Services

KalibreringVinkelmåler / gradmåler Type GRAD

025810 GRAD