

**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK8425, Betegnelse, type W29: 50-030****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236930 50-030
GTIN	4047109179349
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

nr. 236685; 236686

Bemærk:**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Må ikke anvendes på korthulsborets indvendige skær!

Type: ST900

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 100504

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,2 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	50-030
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,2 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 100504
Type	BK8425
Type	ST900
Skæremateriale	HM

Produkttype

Vendskærsplatte til boring