

**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK2730, Betegnelse, type W29: 10-200****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237080 10-200
GTIN	4047109101012
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

nr. 236630; 236635; 236650

Bemærk:**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: INOX

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 030204

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,08 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	10-200
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,08 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 030204
Type	BK2730
Type	INOX
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

