

**KERN****Præcisionsvægt, type 572, Maksimalt vejeområde: 24000g**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479521 24000
GTIN	4045761356931
Artikelklasse	47D

## Beskrivelse

### Udførelse:

- **Robust metalkabinet.**
- **Nem betjening, der ikke behøver instruktion.**
- **Der kan skiftes mellem batteridrevet tilstand og lysnetdrift.**
- **Vejeenheder (f.eks. skruevægt) kan frit programmeres.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt forespørgsel).**
- **Styktælling: Referencestyktal kan vælges 1, 5, 10, 20 stk. Displayskift fra stk. til vægt.**
- **Indvejning: Separat hukommelse for tarabeholderens vægt og for indvejningsdelene (netto, total).**
- **KERN Universal Port (KUP): tillader tilslutning af eksterne KUP-kontaktfladeadapter, såsom RS-232 eller USB, til udveksling af data og kontrolkommandoer uden at der skal foretages installationsarbejde.**

### Leveringsomfang:

Inklusive netadapter 230 V / 50 Hz, beskyttelseskærm.

### Specialtilbehør:

Eksternt batteri, datakabel, printer, interfaceadapter såsom RS-232, USB på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

## Datablad

Mål, vejeplade	160×200 mm
Reaktionstid	3 s
Stykvægt min.	1 g
Aflæsning	0,1 g
Repeterbarhed	0,1 g
Bredde	180 mm
Højde	85 mm
Dybde	310 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Energiforsyning	Med kabel
Maksimalt vejeområde	0 - 24100 g
Linearitet	±0,3 g
Producentbetegnelse	572
Nettovægt	2,7 kg
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Præcisionsvægt