

KERN**Præcisionsvægt, type 572, Maksimalt vejeområde: 12000g****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	479521 12000
GTIN	4045761356900
Artikelklasse	47D

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Robust metalkabinet.**
- **Nem betjening, der ikke behøver instruktion.**
- **Der kan skiftes mellem batteridrevet tilstand og lysnetdrift.**
- **Vejeenheder (f.eks. skruevægt) kan frit programmeres.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt forespørgsel).**
- **Styktælling: Referencestyktal kan vælges 1, 5, 10, 20 stk. Displayskift fra stk. til vægt.**
- **Indvejning: Separat hukommelse for tarabeholderens vægt og for indvejningsdelene (netto, total).**
- **KERN Universal Port (KUP): tillader tilslutning af eksterne KUP-kontaktfladeadapter, såsom RS-232 eller USB, til udveksling af data og kontrolkommandoer uden at der skal foretages installationsarbejde.**

Leveringsomfang:

Inklusive netadapter 230 V / 50 Hz, beskyttelseskærm.

Specialtilbehør:

Eksternt batteri, datakabel, printer, interfaceadapter såsom RS-232, USB på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Datablad

Producentbetegnelse	572
Dybde	310 mm
Stykvægt min.	0,5 g
Mål, vejeplade	160×200 mm
Maksimalt vejeområde	0 - 12100 g
Højde	85 mm
Aflæsning	0,05 g
Reaktionstid	3 s
Nettovægt	2,7 kg
Repeterbarhed	0,05 g
Bredde	180 mm
Linearitet	±0,15 g
Energiforsyning	Med kabel
Energiforsyning	Akkudrevet
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Præcisionsvægt