

**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK2730, Betegnelse, type W29: 18-200****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 237080 18-200 |
| GTIN | 4047109101036 |
| Artikelklasse | 24T |

Beskrivelse**Passer til :**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Bemærk:**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Type: INOX

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 040304

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,13 mm/o**Teknisk beskrivelse**

| | |
|--|-----------------------------|
| Betegnelse | 18-200 |
| Tilspænding f i stål < 900 N/mm ² | 0,13 mm/o |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WOEX 040304 |
| Type | BK2730 |
| Type | INOX |
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til boring |

