


**KOMET® Unisix® vendeskærsplatte, BK79, Betegnelse, type W29: 34-130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237050 34-130
GTIN	4047109072886
Artikelklasse	24T

Beskrivelse**Passer til :**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Bemærk:**De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.**

Kan kun anvendes til højreskærende KOMET KUB® korthulsbor på grund af den specielle skæргеometri.

Type: INOX

ISO-kode, vendeskærsplatte: WOEX 06T304

Tilspænding f i stål < 900 N/mm²: 0,15 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Betegnelse	34-130
Tilspænding f i stål < 900 N/mm ²	0,15 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX 06T304
Type	BK79
Type	INOX

Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring