

**DCMT 070204, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260483 CA6525
GTIN	4960664491995
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

DCMT 070204 CA6525 Type: CA6525

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 140 m/min**Teknisk beskrivelse**

Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Spånbryder	GK
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min

Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT 070204
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning