

Garant**Borestang****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	237634
GTIN	4045197584236
Artikelklasse	29W

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaft-Ø 16 mm. Med indvendig køling.

L = maksimal uddrejningslængde.**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Længde L	72 mm
Længde 1	105 mm
Ø-område	19,75 - 25,1 mm
Produkttype	Spindelværktøj