



Rørskærer INOX (VA) / kobber, til udvendig rør-Ø op til: 42mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	819451 42
GTIN	4039976020855
Artikelklasse	86A

Beskrivelse

Udførelse:

Robust konstruktion til krævende opgaver og stabil spindelstyring, takket være 2 eller 4 styreruller og præcist skærehjuls-/styrerulleleje. Det sikrer præcist arbejde og retvinklet snit.

Anvendelse:

Specielt til skæring af VA- og kobberrør op til maks. 4 mm godstykkelse.

Teknisk beskrivelse

Skærehjul-Ø	20 mm
Til udvendig rør-Ø	6 - 42 mm