

Væg-/bordmonteret øjenbruser, Type: 714**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	984151 714
GTIN	4251138221270
Artikelklasse	97S

Beskrivelse**Udførelse:**

Øjenbrusere til indendørs brug med højtydende brusehoveder, der skaber en ensartet og smal vandstråle. Med integreret automatisk flowregulator for korrekt strålehøjde uanset vandtrykket, samt integreret tilbageløbssikring for at beskytte drikkevandsforsyningen. Gummimanchetter omkring brusehovedet beskytter den person, der søger hjælp, mod slagskader. Støvdækslerne åbner automatisk, når øjenbruseren aktiveres som følge af vandtrykket. Store huller i brusehovederne forhindrer stillestående vand og dermed forkalkning. Med 2 brusehoveder, 45 grader vinklet.

Norm:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.

Teknisk beskrivelse

Flydetryk	2,5 - 5 bar
Flydetryk	36,26 - 72,52 psi
Monteringsituation	vægmonteret
Monteringsituation	bordmonteret

Datablad

Gennemstrømningsværdi	14 l/min
Dybde	65 mm
Vægt	0,95 kg
Højde	310 mm
Funktion	Øjenbad
Funktion	Håndholdt bruser
Bredde	145 mm
BSP tilslutningsgevind	1/2 IG tommer
Produkttype	Øjenbad