



## Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: M18BLDDRC5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070210 M18BLDDRC5
GTIN	4058546477066
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**MILWAUKEE – batteri-bore-skrue-maskine** Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skrue-maskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med **enkelcelleovervågning** og **opladningsindikator**. Robust **metalgearhus** af hensyn til lang levetid. **FIXTEC hurtigspændepatron i metal** med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 2x M18 Red-Li-ion-akkuer, M12-18 FC lader, bælteclips, HD-boks (systemkuffert).

#### Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073816, nr. 073827 og nr. 073840.

### Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Vægt	1,8 kg
Maks. omdrejningstal 2. gear	1700 min <sup>-1</sup>
Antal medfølgende akkuer	2

Batterispænding	18 V
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 15 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Maks. spiralbor-Ø i træ	52 mm
Maks. moment, hård	60 Nm
Typisk anvendelse	Strong
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Producentbetegnelse	M18 BLDDRC-502C
Energiforsyning	Akkudrevet
Akku-kapacitet	5 Ah
Batteritype	Lithium-ion
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Produkttype	Bore-/skruemaskine