

**Mitutoyo****Digital skydelære-SET IP67, måleområde 150 mm, Antal skydelærer: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412629 10
GTIN	4067263132813
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Elektronisk skydelære med absolut-elektronik og stort, let aflæseligt display. Bestandig over for vand, olie og støv. 18000 t. kontinuerlig anvendelse på ét batteri takket være lavt energiforbrug (str. 300: 5000 t.). Apparatet tændes automatisk ved betjening og slukker automatisk efter ca. 20 minutters inaktivitet.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560, str. 357.

**3 x skydelærer** nr. 412623, str. 150. Sæt bestående af 10x nr. 412623 str.150.

**Teknisk beskrivelse**

Dybdemål	kantet 3,7×1,4
Måleområde	0 - 150 mm
Automatisk slukning	ja
Driftstid	15000 h
Dybdemål tilgængeligt	ja
Aflæsning	0,01 mm

Kæbelængde	40 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Måleafvigelse E MPE	±0,02 mm
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Energiforsyning	Batteridrevet
Kalibrering	A1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Antal medfølgende batterier	1
Norm	ISO 13385
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 10X200 mm	021010 10X200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 10X200 mm	021000 10X200

## Tilbehør

Dybdelæreholder, metal med 2 skruer	412120
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357