

Digital skydelære-SET TESA-CAL IP67 med rundt dybdemål, måleområde 150 mm, Antal skydelærer: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	405523 3
GTIN	4067263132806
Artikelklasse	45A

Beskrivelse

Udførelse:

Fejlfri føring af skyderen på skinnen giver et let og jævnt hurtigt løb. Robust konstruktion af hensyn til lang levetid og langfristet stabilitet af resultaterne. Høj kapslingsklasse mod støv og væske. Let at aflæse med stor, kontrastrig rund skala. Batteriets lange levetid forhindrer hyppigt batteriskift.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Udvendige målinger, indvendige målinger, trinvis målinger og dybdemålinger.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032. Sæt bestående af 3× nr. 412759 str.150.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Aflæsning	0,01 mm

Kalibrering	A1
Talhøjde, LCD-display	11 mm
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
Automatisk slukning	ja
Kæbelængde	40 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby	ja
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Standby-aktivering	ja
Dybdemål tilgængeligt	ja
Måleområde	0 - 150 mm
Driftstid	12000 timer
Energiforsyning	Batteridrevet
Antal medfølgende batterier	1
Dybdemål	Ø 1,6
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/405523-3>