

Garant

Momentskruetrækker med 1/4 tomme bitholder, med skala, automatisk udløsning, Maks. moment: 30cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659100 30
GTIN	4067263117179
Artikelklasse	61E

Beskrivelse

Udførelse:

- Ergonomisk formet kraftgreb med skridsikker Haptoprene-overflade sikrer høj kraftoverførsel.
- Tydelig og nem aflæsning takket være stort numerisk display.
- Kort 36° udløsning med tydeligt hørbart og taktilt signal.
- Udløsermekanisme med 10 låseelementer af højlegeret værktøjsstål med høj slidstyrke for lang levetid.
- Overskridelse af værdien forhindres af overbelastningskoblingen ("slipperen").
- Let at betjene og nem genkendelse af låse- og oplåsningsstatus takket være den orange signalring på drejeknappen.
- Bitholder (1/4 tomme – D 6,3/ F 6,3) med hurtiglukning. Hurtigt bitskift med én hånd.

Funktion:

Når det indstillede drejningsmoment nås, udløses et signal, der tydeligt kan høres og mærkes, og skruetrækkeren er omgående klar til brug igen. Rotation mod uret uden momentfunktion til at løsne skrueforbindelser.

Norm:

Kontrolleret iht. **DIN EN ISO 6789.**

Nøjagtighed:

±6 %.

Teknisk beskrivelse

Indstilling af udløsningsværdi	med indstillingsskala
Bitholder	D 6,3

Bitholder	F 6,3
Reverserbar aflæsning	cNm
Opløsning	0,2 cNm
Data, kan logges	nej
Tilslutningsform	bitholder 1/4 tomme
Kalibrering	O1
Samlet længde L	204 mm
Maks. moment	30 cNm
Testprotokol	Producentens testrapport
Målemetode	Moment
Tilspændingsretning	Højrespænding
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Feedback	akustisk signal
Feedback	udløsning
Display	analog
Norm	DIN EN ISO 6789
Vægt	310 g
Måleværktøj	mekanisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	akustisk
Målenøjagtighed, moment	±6 %
Momentområde	2 - 30 cNm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Moment, fast indstillet	ja
Produkttype	Momentskruetrækker

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/659100-30>