

**Drejevendeskærsplatte CNGA 120404, CBN (0°), Type: ME****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255608 ME
GTIN	4960664598892
Artikelklasse	25H

**Beskrivelse****Udførelse:**

**MEGACOAT**-belagte CBN-vendeplatter. MultiEdge; 2 eller 3 skær pr. vendeplatte.

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,2 mm/o
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 200 m/min
Skærkantudførelse	ME
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	KBN05M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	CBN

ISO-kode, vendeskærsplatte	CNGA 120404
Antal skift/skær	2
Produktnavnsegenskab	KBN05M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
kontinuerlig	egnet		
uregelmæssig	betinget egnet		
tør	egnet		