

**Garant****Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 16/10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260611 16/10
GTIN	4045197653239
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde L <sub>4</sub> , neutrale holdere	13 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Samlet længde L, neutrale holdere	100 mm
passende vendeskærsplatter	RC.X 1003
Plattestørrelse	10 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub> , neutrale holdere	20,3 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Skrue til underlagsplade	269013 2
Underlægsplade	269005 11
ISO-kode holder	SRDCN 1616H10
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	30 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Underlagsplatte Type 11

269005 11

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500