

**Garant****SOGX 100408, HB6535, Type: ST900**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	234072 ST900
GTIN	4045197697806
Artikelklasse	21E

## Beskrivelse

**Passer til:**

GARANT Power Drill nr. 234000 – 234025.

**Anbefaling:**

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Tilspænding f: 0,08 - 0,16 mm/o

## Teknisk beskrivelse

Type	ST900
Serie	Power Drill
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 100408
Type	HB6535
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,08 - 0,16 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	270 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	150 m/min	M
CuZn	betinget egnet	250 m/min	N
våd, maksimal	egnet		