

Garant**SOGX 100408, HB6530, Type: ST1400**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	234074 ST1400
GTIN	4045197697813
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Passer til:

GARANT Power Drill nr. 234000 – 234025.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Bemærk:

Må ikke anvendes som indvendigt skær (til indvendigt skær kræves = skærematerialetype HB630).

Tilspænding f: 0,08 - 0,16 mm/o

Teknisk beskrivelse

Type	ST1400
Serie	Power Drill
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 100408
Type	HB6530
Skæremateriale	HM

Tilspænding f	0,08 - 0,16 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet	230 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	190 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
våd, maksimal	egnet		