

Garant**SOGX 100408, HB6640, Type: INOX**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	234076 INOX
GTIN	4045197697820
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Passer til:

GARANT Power Drill nr. 234000 – 234025.

Anbefaling:

Ved forboring med holder nr. 234015 og nr. 234025 reduceres tilspændingen til 70 %.

Teknisk beskrivelse

Type	INOX
Serie	Power Drill
Antal skift/skær	4
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 100408
Type	HB6640
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,07 - 0,14 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	75 m/min	S
våd, maksimal	egnet		