

Garant GRIDLINE

**ESD-skuffe med separat oplåsning af skufferne med én hånd 50 kg, 26×24G,
Skuffefronthøjde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972455 200
GTIN	4067263126393
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm). Bæreevne 50 kg.

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Leveringsomfang:

Skuffer komplet med hver 1 par føringskinner.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035, **ESD-pulverlakeret**.

Teknisk beskrivelse

med separat oplåsning af skuffer	ja
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Nyttebredde	650 mm
Brugsområde	Værktøjsskab
Nyttehøjde	175 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	50 kg
Vægt	18 kg

Nyttebredde i G	26
Fronthøjde	200 mm
Nyttedybde i G	24
Nyttedybde	600 mm
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×24G
Produkttype	Skuffe