

Garant GRIDLINE

**ESD-skuffe med separat oplåsning af skufferne med én hånd 50 kg, 26×24G,
Skuffefronthøjde: 50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972455 50
GTIN	4067263126348
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk. Skuffer med udstansninger til montering af gitterskillevægge i intervaller på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).

Bæreevne 50 kg.

Med **separat oplåsning af skufferne med én hånd** – sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Nødvendigt for alle montagevogne.

Leveringsomfang:

Skuffer komplet med hver 1 par føringskinner.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035, **ESD-pulverlakeret**.

Teknisk beskrivelse

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	50 kg
Nyttebredde	650 mm
med separat oplåsning af skuffer	ja
Fronthøjde	50 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Nyttebredde i G	26
Nyttedybde i G	24
Brugsområde	Værktøjsskab

Vægt	11 kg
Skuffer, nytteflade i G	26×24
Nyttehøjde	25 mm
Nyttedybde	600 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×24G
Produkttype	Skuffe