

Garant GRIDLINE

**ESD-skuffe, 36×24G, Skuffefronthøjde: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972473 125
GTIN	4067263126430
Artikelklasse	9GK

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).  
Bæreevne 50 kg.

**Leveringsomfang:**

Skuffer komplet med hver 1 par førings Skinner.

**Lakering:**

Skuffekorpus og fronter lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

**Teknisk beskrivelse**

Vægt	19 kg
Fronthøjde	125 mm
Nyttebredde	900 mm
Brugsområde	Værktøjsskab
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	50 kg
Nyttedybde i G	24
Skuffer, nytteflade i G	36×24
Nyttehøjde	100 mm
Nyttedybde	600 mm
Nyttebredde i G	36

med separat oplåsning af skuffer	nej
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nytte dybde i G	36×24G
Produkttype	Skuffe