

Garant GRIDLINE

ESD-skuffe, 36×24G, Skuffefronthøjde: 300mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972473 300
GTIN	4067263126478
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffer med 100 % helt udtræk og differentialeudtræk.

Udstansninger til montering af gitterskillevægge i trin på 25 mm (fra skuffefronthøjden 75 mm).
Bæreevne 50 kg.

Leveringsomfang:

Skuffer komplet med hver 1 par føringskinner.

Lakering:

Skuffekorpus og fronter lysegrå som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Teknisk beskrivelse

Nyttebredde	900 mm
med separat oplåsning af skuffer	nej
Nyttebredde i G	36
Brugsområde	Værktøjsskab
Nyttedybde i G	24
Vægt	26 kg
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	50 kg
Skuffer, nytteflade i G	36×24
Nyttedybde	600 mm

Nyttehøjde	275 mm
Fronthøjde	300 mm
Skuffeuttræk (delvist/helt udtræk)	100 %
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×24G
Produkttype	Skuffe