

Garant GRIDLINE

ESD-værktøjsskabskabinet til skuffer, 36×24G, Højde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972470 1500
GTIN	4067263126522
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

ESD-ledende værktøjsskabskabinet i 40×28G, passende til skuffer 36×24G. Til montering af skuffer i trin på 25 mm. Kabinet kan låses centralt med stiftcylinderlås. Passende skuffer under nr. 972473.

Inklusive ESD-jordingskabel.**Lakering:**

Korpus lysegråt som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret.**

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende. Når værktøjsskabskabinetterne forsynes med skuffer, er det vigtigt, at den samlede fronthøjde af de enkelte skuffefronthøjder svarer til skabskabinettets nyttehøjde.

Teknisk beskrivelse

Dybde i G	28
Nyttenhøjde for skuffer	1400 mm
Nyttenhøjde	1400 mm
Bredde i G	40

Antal udtrækshylder	0
Maks. bæreevne	4000 kg
Antal skuffer	0
ESD-udstyr	ja
Vægt	65 kg
Bredde	1000 mm
ESD-jordingskabel inklusive	ja
Antal døre	0
Højde	1500 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Jording	Jordingstilslutning på huset
Dybde	700 mm
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	36×24G
Produkttype	Skabskabinet

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type HU21	914227 HU21
-----------------------------------	-------------