

**KOMET® M03Speed finjusteringshoved, Ø Dmin: 24,8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	238370 24,8
GTIN	4047109074613
Artikelklasse	24I

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Dynamisk afbalancering i skyderen for at opnå højere omdrejning.**
- **Modulær systemopbygning.**
- **Finjustering uden yderligere klemning.**
- **Med ABS®-integration for at opnå høj udskiftningspræcision.**
- **Hurtig grovjustering via justering af skæret.**
- **Måltrettet indvendig kølemiddeltilførsel til skæret.**
- **De mindste indstillingstrin i µm-området, inden for finjusteringsområdet fra 0,25 – 0,6 mm i Ø, afhængigt af drejeområde.**
- **Finjusteringstrinene er på 0,002 mm i Ø pr. delstreg.**
- **Uproblematisk indstilling og aflæsning uden nonius takket være høj opløsning.**

**Bemærk:**

Ekstra skærholdere, f.eks.: Til tilbagegående bearbejdning og med andre vinkler= 15°, 30°, 45°, osv. kan leveres på forespørgsel.

Skiftebro, skærholder og vendeplatter bestilles separat.

**Teknisk beskrivelse**

Min. Ø D <sub>min</sub>	24,8
Finjustering i Ø	0,25 mm
Grovjusteringsvandring S	4,5 mm
ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	25
Skærholder	238355 24,8

maks. omdrejningstal	40000 min <sup>-1</sup>
Periferi Ø D2 fremadgående bearbejdning	24,5 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	39,9 mm
Spindelområde Ø	24,8 - 33 mm
Skaft	ABS
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Konveks
Boranvendelse	Skrå udgang
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

---

## Tilbehør

KOMET® skærholder 90° til M03SpeedFremad Passer til  
M03 Størrelse 24,8

238355 24,8