

**KOMET® finjusteringshoved B301, Ø Dmin: 178 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	238301 178
GTIN	4047109005792
Artikelklasse	24B

Beskrivelse**Udførelse:****Med ABS®-integration B301 og til montering af findrejindsatserne M302.**

Det mindste tilspændingstrin er 0,002 mm i Ø via nonius. Central kølemiddeltilførsel helt frem til skæret.

Anvendelse:**Til udboring af Ø29,5 til 199 mm.**

Justering af findrejningsindsatsen i klemt tilstand for at opnå den højeste arbejdspræcision.

Bemærk:

Passende findrejindsats nr. 238310 (M302) og vendeskærsplatter (finder du i gruppe 26) skal bestilles separat.

Indvendig køling: ja

Spindelområde: 178 - 199 mm

Udhængslængde L₁: 90 mm

ABS® skaft-Ø D_s: 100

Anvendelse: 238310 70

Klemskruesæt: 249900 SW10/30

Teknisk beskrivelse

Anvendelse	238310 70
Spindelområde	178 - 199 mm
Min. Ø D _{min}	178

ABS® skaft-Ø D _s	100
Udhængslængde L ₁	90 mm
Klemskruesæt	249900 SW10/30
Skaft	ABS
Boranvendelse	Tværboring
Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

Spændeskruesæt DIN 913 10 dele Drev SW10/30	249900 SW10/30
KOMET® findrejeindsats M302 Type 70	238310 70