

Garant GRIDLINE

ESD-kabinet 24G til selvbestykning med skuffer, 20×20G, Højde, hus: 300mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972040 300
GTIN	4067263129608
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Skuffekabinet i stabil stålkonstruktion. **Til skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Kan låses centralt med stiftcylinderlås.

Anvendelse:

Skuffekabinet til individuel bestykning af ESD-Workstation nr. 972010 – 972015, højdejusterbar ESD-arbejdsplads nr. 972017 eller til ESD-filebænk nr. 972150 – 972195.

Lakering:

Korpus lysegråt som RAL 7035 **ESD-pulverlakeret**.

Bemærk:

- **Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende. Når kabinettet forsynes med skuffer, er det vigtigt, at skuffernes samlede fronthøjde svarer til kabinettets nyttehøjde.**
- **Kun én skuffe pr. kabinet med fronthøjde på 50 mm er mulig, og kun i den øverste position.**

Teknisk beskrivelse

Højde	300 mm
Bredde	600 mm
Nyttehøjde for skuffer	225 mm
Dybde	650 mm

Dybde i G	26
Vægt	11,6 kg
Nyttehøjde	225 mm
Bredde i G	24
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænkabinet

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
-----------------------------------	-------------