

**KOMET® finjusteringshoved B301, Ø Dmin: 79mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	238301 79
GTIN	4047109005730
Artikelklasse	24B

**Beskrivelse****Udførelse:****Med ABS®-integration B301 og til montering af findrejeindsatserne M302.**

Det mindste tilspændingstrin er 0,002 mm i Ø via nonius. Central kølemiddeltilførsel helt frem til skæret.

**Anvendelse:****Til udboing af Ø29,5 til 121 mm.**

Justering af findrejningsindsatsen i klemt tilstand for at opnå den højeste arbejdspræcision.

**Bemærk:**

Passende findrejeindsats nr. 238310 (M302) og vendeskærsplatter skal bestilles separat.

**Teknisk beskrivelse**

Anvendelse	238310 50
ABS® skaft-Ø D <sub>s</sub>	63
Min. Ø D <sub>min</sub>	79
Udhængslængde L <sub>1</sub>	70 mm
Klemskruesæt	249900 SW8
Spindelområde Ø	79 - 94 mm
Skaft	ABS
Bor anvendelse	Tværboing

Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

---

**Tilbehør**

KOMET® findrejeindsatsM302 Type 50	238310 50
------------------------------------	-----------