

**KOMET® finjusteringshoved B301, Ø Dmin: 35,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	238301 35,5
GTIN	4047109005662
Artikelklasse	24B

Beskrivelse**Udførelse:****Med ABS®-integration B301 og til montering af findrejeindsatserne M302.**

Det mindste tilspændingstrin er 0,002 mm i Ø via nonius. Central kølemiddeltilførsel helt frem til skæret.

Anvendelse:**Til udboing af Ø29,5 til 121 mm.**

Justering af findrejningsindsatsen i klemt tilstand for at opnå den højeste arbejdspræcision.

Bemærk:

Passende findrejeindsats nr. 238310 (M302) og vendeskærsplatter skal bestilles separat.

Teknisk beskrivelse

ABS® skaft-Ø D _s	25
Anvendelse	238310 10
Min. Ø D _{min}	35,5
Udhængslængde L ₁	50 mm
Klemskruesæt	249900 SW3
Spindelområde Ø	35,5 - 42 mm
Skaft	ABS
Bor anvendelse	Tværboring

Boranvendelse	Skrå udgang
Boranvendelse	Skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Spindelværktøj

Tilbehør

KOMET® findrejeindsatsM302 Type 10	238310 10
------------------------------------	-----------