



## Akku-specialskruemaskine, Type: C18RAD-0



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070225 C18RAD-0
GTIN	4002395239085
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**MILWAUKEE – batteri-vinkelbore-/skruemaskine og skruemaskine med skraldefunktion**

- **REDLINK™ elektronik med trinløs styring af omdrejningstallet, højre-/venstreløb og overbelastningsbeskyttelse.**
- **LED-belysning af arbejdsområdet.**
- **RED Li-ion-batterier med enkeltcelleovervågning og ladetilstandsindikator.**

Let, handy og kompakt **vinkelbore-/skruemaskine** til svært tilgængelige steder, meget kompakt – **kun 95 mm hjørnemål**. Elektronisk 10-trins moment-indstilling plus boretrin, **FIXTEC**-hurtigspændepatron. Rød LED indikerer det opnåede moment.

#### Fordel:

Meget kompakt, kun 95 mm hjørnemål.

#### Leveringsomfang:

Inklusive lader og kuffert.

**Uden batteri og uden lader.**

#### Bemærk:

Passende akku nr. 073816 str. MB18.

### Teknisk beskrivelse

Typisk anvendelse	Strong
Vægt	1,9 kg
Maks. moment, hård	20 Nm
Konstruktion	vinkelbore-/skruemaskine
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Batterispænding	18 V
Producentbetegnelse	C18RAD-0
Maks. spiralbor-Ø i træ	28 mm
Værktøjsholder	Ø 1,0 – 10 mm
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Antal medfølgende akkuer	0
Energiforsyning	Akkudrevet
Batteritype	Lithium-ion
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Stål
egnet til materiale	Sten
Produkttype	Skruemaskine

## Tilbehør

Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Akku-startsæt Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC