

**Snoet penselbørste Ståltråd, Børste-Ø D1×børstetykkelse: 22X0,25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5748 22X0,25
GTIN	4067263136217
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Glat **snoet** tråd, indpresset i stålenhed, **skaft-Ø 6 mm**, jævn og tætbesat børsteflade, yderst slidstærk.

Svarer til nr. 574850.

Anvendelse:

Til afgratning, fjernelse af slagger og til alle middelkrævende og krævende børsteopgaver.

Børsten åbnes mere eller mindre afhængigt af omdrejningstallet og kan derfor også indføres på steder med begrænset plads, f.eks. ind i kabinetter.

Teknisk beskrivelse

Besætningslængde H ₁	28 mm
Børste-Ø D ₁	22 mm
Børstetykkelse	0,25 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Antal snoninger	6
maks. omdrejningstal	20000 min ⁻¹

Besætningsmateriale	Ståltråd
Snoninger	venstresnoet
Produkttype	Penselbørste

Tilbehør

Snoet penselbørsteStåltråd Børste-Ø D1×børstetykkelse 22X0,25 mm	574850 22X0,25
--	----------------